

Garant**Grofreinigingsschijf (SiC), Ø 76,2 mm, Vliesuitvoering: CRS****Bestelgegevens**

Bestelnummer	554051 CRS
GTIN	4062406300975
Artikelklasse	51E

Omschrijving**Uitvoering:**

grofreinigingsschijven met synthetisch, gelijkmatig met slijpkorrel gevuld nylonvlies. Open structuur, loopt niet vol. **Grote afnamecapaciteit** voor universele reinigingswerkzaamheden.

Toepassing:

Voor het ontroesten, lak verwijderen, reinigen van lasnaden en verwijderen van oppervlaktevuil.

Technische beschrijving

Maximaal toerental	15000 min ⁻¹
Hardheidsgraad	hard
Schijf-Ø	76,2 mm
Fijnheidsgraad	extra grof
Slijpmiddel	Siliciumcarbide (SiC)
Slijpmiddelaanduiding	SiC
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 76,2 mm

Producttype

Grof reinigingsvlies

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Steen	beperkt geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		