



## Hoge lassersschoen antraciet VX 7380 PERB, S3 NB, EU-schoenmaat: 43



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 092814 43     |
| GTIN          | 4044348369869 |
| Artikelklasse | 09C           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Lasserslaars** VX 7380 PERB voor extreme omstandigheden. 'Dakgootsysteem' voor het afvoeren van hete vloeistoffen.

- **Gesloten tong.**
- **Loopzool Perbunan, antraciet.**
- **SECURA VARIO® hieldemping.**
- **Binnenzool van echt leer.**
- **Comfortabele inlegzool ERGO-COOL®.**

#### Norm:

EN ISO 20349-2:2017 SRC WG WRU FO HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Opmerking:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092815.

Voorraadartikel in de EU-schoenmaten 39 – 46, bestelbaar in de EU-schoenmaten 38 – 48. Bevat het dempingselement rood en groen

### Technische beschrijving

|          |        |
|----------|--------|
| Geslacht | Unisex |
|----------|--------|

|  |   |
|--|---|
| Eigenschap   | Vario®-demping  |
| Doorloopzekerheid  | Staal   |
| Veiligheidsklasse  | S3  |
| Materiaal teenbeschermkap  | Aluminium   |
| EU-schoenmaat  | 43  |
| Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool) | Meer dan 200 °C   |
| Norm   | Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191 |
| Producttype  | Veiligheidslaarzen  |