



Hoge lassersschoen antraciet VX 7380 PERB, S3 NB, EU-schoenmaat: 39



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 092814 39 |
| GTIN | 4044348369821 |
| Artikelklasse | 09C |

Omschrijving

Uitvoering:

Lasserslaars VX 7380 PERB voor extreme omstandigheden. 'Dakgootsysteem' voor het afvoeren van hete vloeistoffen.

- **Gesloten tong.**
- **Loopzool Perbunan, antraciet.**
- **SECURA VARIO® hieldemping.**
- **Binnenzool van echt leer.**
- **Comfortabele inlegzool ERGO-COOL®.**

Norm:

EN ISO 20349-2:2017 SRC WG WRU FO HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Opmerking:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092815.

Voorraadartikel in de EU-schoenmaten 39 – 46, bestelbaar in de EU-schoenmaten 38 – 48. Bevat het dempingselement rood en groen

Technische beschrijving

| | |
|-------------------|----|
| Veiligheidsklasse | S3 |
|-------------------|----|

| | |
|--|---|
| Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool) | Meer dan 200 °C |
| EU-schoenmaat | 39 |
| Norm | Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191 |
| Geslacht | Unisex |
| Eigenschap | Vario®-demping |
| Doorloopzekerheid | Staal |
| Materiaal teenbeschermkap | Aluminium |
| Producttype | Veiligheidslaarzen |