



Hoge lasserschoen antraciet VX 7380 PERB, S3 NB, EU-schoenmaat: 47



Bestelgegevens

Bestelnummer	092814 47
GTIN	4044348369906
Artikelklasse	09C

Omschrijving

Uitvoering:

Lasserslaars VX 7380 PERB voor extreme omstandigheden. 'Dakgootsysteem' voor het afvoeren van hete vloeistoffen.

- **Gesloten tong.**
- **Loopzool Perbunan, antraciet.**
- **SECURA VARIO® hieldemping.**
- **Binnenzool van echt leer.**
- **Comfortabele inlegzool ERGO-COOL®.**

Norm:

EN ISO 20349-2:2017 SRC WG WRU FO HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Opmerking:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092815.

Voorraadartikel in de EU-schoenmaten 39 – 46, bestelbaar in de EU-schoenmaten 38 – 48. Bevat het dempingselement rood en zwart

Technische beschrijving

Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool)

Meer dan 200 °C

Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Veiligheidsklasse	S3
EU-schoenmaat	47
Doorloopzekerheid	Staal
Eigenschap	Vario®-demping
Geslacht	Unisex
Materiaal teenbeschermpak	Aluminium
Producttype	Veiligheidslaarzen