



## Hoge lassersschoen antraciet VX 7380 PERB, S3 NB, EU-schoenmaat: 48



### Bestelgegevens

Bestelnummer	092814 48
GTIN	4044348369913
Artikelklasse	09C

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**Lasserslaars** VX 7380 PERB voor extreme omstandigheden. 'Dakgootsysteem' voor het afvoeren van hete vloeistoffen.

- **Gesloten tong.**
- **Loopzool Perbunan, antraciet.**
- **SECURA VARIO® hieldemping.**
- **Binnenzool van echt leer.**
- **Comfortabele inlegzool ERGO-COOL®.**

#### Norm:

EN ISO 20349-2:2017 SRC WG WRU FO HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

#### Opmerking:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092815.

Voorraadartikel in de EU-schoenmaten 39 – 46, bestelbaar in de EU-schoenmaten 38 – 48. Bevat het dempingselement rood en zwart

### Technische beschrijving

EU-schoenmaat	48
---------------	----

Veiligheidsklasse	S3
Materiaal teenbeschermer	Aluminium
Doorloopzekerheid	Staal
Eigenschap	Vario®-demping
Geslacht	Unisex
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool)	Meer dan 200 °C
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Producttype	Veiligheidslaarzen