



Hoge lassersschoen antraciet VX 7380 PERB, S3 XB, EU-schoenmaat: 48



Bestelgegevens

Bestelnummer	092815 48
GTIN	4044348370025
Artikelklasse	09C

Omschrijving

Uitvoering:

Gieters- en lasserslaars VX 7380 Perbunan **voor extreme omstandigheden**. "Dakgootsysteem" voor het afvoeren van hete vloeistoffen.

- **Gesloten tong.**
- **Loopzool staal, antraciet.**
- **SECURA VARIO® hieldemping.**
- **Binnenzool van echt leer.**
- **Comfortabele inlegzool ERGO-COOL®.**

Norm:

EN ISO 20349:2010 SRC WG WRU FO HRO

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Opmerking:

Voorraadartikel in de EU-schoenmaten 39 – 46, bestelbaar in de EU-schoenmaten 38 – 48. Bevat het dempingselement rood en zwart

Opmerking promotietekst:

Veiligheidsschoenen van Steitz Secura hebben een systeem met meerdere wijdttes.

Technische beschrijving

Materiaal teenbeschermpak	Aluminium
---------------------------	-----------

Geslacht	Unisex
Veiligheidsklasse	S3
EU-schoenmaat	48
Norm	Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool)	Meer dan 200 °C
Eigenschap	Vario®-demping
Doorloopzekerheid	Staal
Producttype	Veiligheidslaarzen