



## Draaihoektester voor momentsleutels 'SmartCheck Angle', Maximaal meetbereik: 720graden



### Bestelgegevens

Bestelnummer	654660 720
GTIN	4018754323005
Artikelklasse	60N

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Variabele en flexibele draaihoektester dankzij verwisselbare opleg-gedeeltes voor draaihoeksleutels tot 400 Nm. Display, displayhouder en basisdeel zijn 180° draaibaar. De display en het toetsenbord met folie zijn spatwaterdicht en de behuizing is gemaakt van stootvast kunststof. Voor het transport kan de draai-arm worden gefixeerd. Draaihoekmetingen tot 720° met aangegeven gewenste waarde en evaluatie van de meetresultaten direct op het apparaat. USB-aansluiting voor de documentatie van de testwaarden. Bovendien een bidirectionele interface die het parametriseren van nieuwe testwaarden en het gebruik van eigen systemen voor aansturing mogelijk maakt. Tot 2000 testwaarden met tijdstempels kunnen in het apparaat worden opgeslagen. Optionele documentatiesoftware beschikbaar via gratis download-link. Toepassingsmodi: meelopende weergave (**Track**), weergave piekwaarde (**Peak-Hold**).

#### Voordeel:

Compacte en variabele draaihoektester. Werkt via netadapter of op batterij.

#### Toepassing:

Controleren of **draaihoeksleutels** aan de gespecificeerde tolerantie voldoen.

#### Levering:

Inclusief USB-netadapter, verloopstukken naar 1/4 inch en 3/8 inch, stevige kunststof koffer.

### Technische beschrijving

Testrapport	Testrapport van de producent
Lengte L	452 mm
Lengte L	752 mm
Gewicht	7,8 kg
Hoogte h <sub>2</sub>	327 mm
Aanhaalrichting	Rechtsom en linksom aanhalen
Hoogte h <sub>1</sub>	187 mm
Vierkantopname	1/2 inch
Breedte b	263 mm
Meetbereik	0 - 720 graden
Kalibratie	Prijs op aanvraag
Aansluiting	USB-aansluiting
Serie	SmartCheck
Meetwaardegeheugen	ja
Energievoorziening	Accuvoeding
Energievoorziening	Netvoeding
Meetnauwkeurigheid draaihoek	±0,05 graden
Producttype	Draaimomenttester

## Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081551 LR3
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type 6LR61	081551 6LR61
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3	081552 LR3