

Garant GRIDLINE

Sokkel diepte 20G, Hoogte 50 mm, Behuizingsbreedte in G: 20**Bestelgegevens**

Bestelnummer	958140 20
GTIN	4062406301156
Artikelklasse	9GI

Omschrijving**Uitvoering:**

Sokkel van plaatstaal, aan te brengen onder behuizing.

Sokkel **50 mm hoog**.

T.b.v.:

Kasten nr. 940001 – 940237; nr. 940801 – 940907; nr. 944161, 944163, 944221, 944501, 944503, nr. 971201 – 971349, nr. 987001.

Kleur:

lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

Opmerking:

Kasten mogen niet beladen worden verplaatst. De sokkel is veiligheidstechnisch niet toegestaan voor transport met een hefwagen.

Technische beschrijving

Diepte	500 mm
Hoogte	50 mm
Breedte	500 mm
Geschikt voor behuizingsbreedte in G	20
Geschikt voor behuizingdiepte in G	20
Materiaaldikte	1,2 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Producttype

Sokkel