

Garant
Draadsnijset met tappensets 3-delig, Voor metrische schroefdraad: M3-12

Bestelgegevens

Bestelnummer	145112 M3-12
GTIN	4062406299897
Artikelklasse	11K

Omschrijving
Uitvoering:

steve metalen doos met handgreep en 2 excentersluitingen. Elk stuk gereedschap is voor transportdoeleinden stevig in een afzonderlijke houder opgeborgen en ligt direct binnen handbereik. De houder met tappen klapt bij het openen van de deksel automatisch omhoog. Voor een gedetailleerde beschrijving van het gereedschap, zie de afzonderlijke producten.

Inhoud:

resp. 1 tappenset 3-delig nr. 130150: Maat M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

resp. 1 snijplaat nr. 140300: Maat M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

resp. 1 spiraalboor nr. 114150: Maat 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2

resp. 1 verstelbaar wringijzer nr. 148410: Maat 1; 2

1 Tapkruk met ratel nr. 148700: Maat 85

resp. 1 snijplaathouder nr. 149310: Maat 20x5; 20x7; 25x9; 30x11; 38x14

1 Schroefdraadsjabloon nr. 477000: Maat M/W

1 Schroevendraaier nr. 664300: Maat 3x60

Flankhoek: 60 graden

Technische beschrijving

Voor metrische schroefdraad	M3 – M12
-----------------------------	----------

Hoogte	58 mm
Lengte	418 mm
Breedte	229 mm
Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Producttype	Snijplaat

Accessoires

Spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 5	114150 5
Spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 6,8	114150 6,8
Snijplaat 6g M M4	140300 M4
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 20X7 mm	149310 20X7
Handtappenset M M4	130150 M4
Handtappenset M M5	130150 M5
Snijplaat 6g M M10	140300 M10
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 30X11 mm	149310 30X11
Spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 10,2	114150 10,2
Handtappenset M M6	130150 M6
Handtappenset M M8	130150 M8
Handtappenset M M10	130150 M10
3X60	664300 3X60
Tapkruk met ratel Totale lengte 85 mm	148700 85
Snijplaat 6g M M8	140300 M8
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 20X5 mm	149310 20X5
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 25X9 mm	149310 25X9
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 38X14 mm	149310 38X14
Schroefdraadsjabloon Voor schroefdraad M/W	477000 M/W
Snijplaat 6g M M5	140300 M5

Snijplaat 6g M M3	140300 M3
Handtappenset M M3	130150 M3
Spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 3,3	114150 3,3
Spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 4,2	114150 4,2
Spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 2,5	114150 2,5
Snijplaat 6g M M12	140300 M12
Snijplaat 6g M M6	140300 M6
Spiraalboor HSS N Ø DC h8 (mm resp. inch) 8,5	114150 8,5
Wringijzer, verstelbaar Type 2	148410 2
Wringijzer, verstelbaar Type 1	148410 1
Metalen doos, leeg, voor draadsnijgereedschapsset Voor metrische schroefdraad M3-12	145605 M3-12
Handtappenset M M12	130150 M12