



## Draadsnijset met tappensets 3-delig, Voor metrische schroefdraad: M3-12



### Bestelgegevens

Bestelnummer	145117 M3-12
GTIN	4062406301514
Artikelklasse	12K

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**stevige metalen doos** met handgreep en 2 excentersluitingen. Elk stuk gereedschap is voor transportdoeleinden stevig in een afzonderlijke houder opgeborgen en ligt direct binnen handbereik. De houder met tappen klapt bij het openen van de deksel automatisch omhoog. Voor een gedetailleerde beschrijving van het gereedschap, zie de afzonderlijke producten.

#### Inhoud:

resp. 1 tappenset 3-delig nr. 130250: Maat M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12  
 resp. 1 snijplaat nr. 140330: Maat M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12  
 resp. 1 spiraalboor nr. 114030: Maat 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2  
 resp. 1 verstelbaar wringijzer nr. 148410: Maat 1; 2  
 1 Tapkruk met ratel nr. 148700: Maat 85  
 resp. 1 snijplaathouder nr. 149310: Maat 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14  
 1 Schroefdraadsjabloon nr. 477000: Maat M/W  
 1 Schroevendraaier nr. 664300: Maat 3×60

### Technische beschrijving

Voor metrische schroefdraad	M3 – M12
Hoogte	55 mm

Lengte	416 mm
Breedte	221 mm
Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Producttype	Snijplaat

## Accessoires

Snijplaat6g M M8	140330 M8
Handtappenset M M5	130200 M5
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 8	114030 8
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 30X11 mm	149310 30X11
Snijplaat6g M M4	140330 M4
Wringijzer, verstelbaar Type 2	148410 2
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 20X7 mm	149310 20X7
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 3,3	114030 3,3
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 5	114030 5
Handtappenset M M6	130200 M6
Snijplaat6g M M10	140330 M10
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 10,2	114030 10,2
Snijplaat6g M M12	140330 M12
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 8,5	114030 8,5
Snijplaat6g M M5	140330 M5
Handtappenset M M12	130150 M12
Snijplaat6g M M6	140330 M6

Schroefdraadsjabloon Voor schroefdraad M/W	477000 M/W
Handtappenset M M8	130200 M8
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 2,5	114030 2,5
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 38X14 mm	149310 38X14
Tapkruk met ratel Totale lengte 85 mm	148700 85
Handtappenset M M10	130200 M10
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 25X9 mm	149310 25X9
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 20X5 mm	149310 20X5
Handtappenset M M3	130200 M3
Handtappenset M M12	130200 M12
Snijplaat6g M M3	140330 M3
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 4,2	114030 4,2
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 6	114030 6
Wringijzer, verstelbaar Type 1	148410 1
HOLEX CleverDrill spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 6,8	114030 6,8
Metalen doos, leeg, voor draadsnijgereedschapsset Voor metrische schroefdraad M3-12	145610 M3-12