

Garant
DRAADSNIJSET met enkelsnijdende tappen, Voor metrische schroefdraad: M3-12

Bestelgegevens

Bestelnummer	145312 M3-12
GTIN	4062406301538
Artikelklasse	11K

Omschrijving
Uitvoering:

stevige metalen doos met handgreep en 2 excentersluitingen. Elk stuk gereedschap is voor transportdoeleinden stevig in een afzonderlijke houder opgeborgen en ligt direct binnen handbereik. De houder met tappen klapt bij het openen van de deksel automatisch omhoog. Voor een gedetailleerde beschrijving van het gereedschap, zie de afzonderlijke producten.

Inhoud:

resp. 3 enkelsnijdende draadtappen nr. 131450: Maat M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

resp. 1 snijplaat nr. 140300: Maat M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

resp. 1 spiraalboor nr. 114150: Maat 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2

resp. 1 verstelbaar wringijzer nr. 148410: Maat 1; 2

1 Tapkruk met ratel nr. 148700: Maat 85

resp. 1 snijplaathouder nr. 149310: Maat 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14

1 Schroefdraadsjabloon nr. 477000: Maat M/W

1 Schroevendraaier nr. 664300: Maat 3×60

Technische beschrijving

Voor metrische schroefdraad	M3 – M12
-----------------------------	----------

Lengte	420 mm
Hoogte	55 mm
Breedte	223 mm
Draadsoort	M
Flankhoek	60 graden
Producttype	Snijplaat

Accessoires

Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 2,5	114150 2,5
Snijplaat6g M M8	140300 M8
Schroefdraadsjabloon Voor schroefdraad M/W	477000 M/W
Enkelsnijdende draadtapkort M M10	131450 M10
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 10,2	114150 10,2
Snijplaat6g M M5	140300 M5
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 4,2	114150 4,2
Snijplaat6g M M12	140300 M12
Snijplaat6g M M3	140300 M3
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 8,5	114150 8,5
Snijplaat6g M M6	140300 M6
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 20X7 mm	149310 20X7
Tapkruk met ratel Totale lengte 85 mm	148700 85
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 30X11 mm	149310 30X11
Enkelsnijdende draadtapkort M M5	131450 M5
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 5	114150 5
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 20X5 mm	149310 20X5
Snijplaat6g M M4	140300 M4
Wringijzer, verstelbaar Type 2	148410 2
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 3,3	114150 3,3

Enkelsnijdende draadtapkort M M4	131450 M4
Enkelsnijdende draadtapkort M M12	131450 M12
Spiraalboor HSSN Ø DC h8 (mm resp. inch) 6,8	114150 6,8
Snijplaat6g M M10	140300 M10
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 25X9 mm	149310 25X9
Wringijzer, verstelbaar Type 1	148410 1
Enkelsnijdende draadtapkort M M8	131450 M8
Snijplaathouder Voor snijplaat-Ø xhoogte 38X14 mm	149310 38X14
Enkelsnijdende draadtapkort M M6	131450 M6
Enkelsnijdende draadtapkort M M3	131450 M3
Metalen doos, leeg, voor draadsnijgereedschapsset Voor metrische schroefdraad M3-12	145605 M3-12