



Perslucht-boormachine, Type: D2163Q



Bestelgegevens

Bestelnummer	079051 D2163Q
GTIN	7322590031862
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

Alle technische gegevens zijn gebaseerd op een werkdruk van **6,3 bar** en de aangegeven inwendige \varnothing van de slang.

Een serie zeer geluidsarme boormachines in pistoolvorm, met groot vermogen en een boorcapaciteit van maximaal 13 mm in staal. De luchtuitlaat via de handgreep voorkomt dat boorkrullen omhoog geblazen worden. Met snelspanboorhouder. Haakse boormachine met hoekmaat 115 mm / 25 mm.

Levering:

Inclusief **snelspanboorhouder**.

Reservedeel:

Gekozen onderhoudssets (service-kits): ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Snelspanhouder spanbereik	1,5 - 10 mm
Geluidsproductie	78 dB(A)

Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Lengte	242 mm
Afgegeven vermogen	330 W
Maximale luchtbehoefte	540 l/min
Maximaal toerental	0 - 2000 min ⁻¹
Fabrikantnummer	D2163Q
Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	10 mm
Gewicht	1,1 kg
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	BSP
Producttype	Boormachine, BE 75-16