



Stellingpootbescherming RackGuard™ smal, Type: LLR



Bestelgegevens

Bestelnummer	994420 LLR
GTIN	5056116705990
Artikelklasse	99T

Omschrijving

Uitvoering:

Stellingpootbescherming RackGuard™ beschermt stootgevoelige stellingpoten tegen zijdelingse en frontale schokken en krassen door werkwagens. De botsingsenergie wordt rond de voet in plaats van via de voet geleid, waardoor schade wordt verminderd en de stabiliteit van de stellingssystemen wordt gewaarborgd. Rubberinlays zorgen voor een goede grip op gangbare stellingpoten. Honingraatstructuur voor het reduceren van stoten. Maximale botsingsenergie bij 90°: 1000 joule. Botsingszone 0 – 600 mm. Vervorming bij maximale energie: 20 mm. Zeer goede weerbestendigheid en kleurbestendigheid.

Norm:

EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084

T.b.v.:

Schulte palletstelling frameprofiel S610-M18-U. Staanderbreedte 76 mm. Palletstellingen nr. 991202 alle maten; nr. 991207 alle maten; nr. 991212 gr. 2500, 3000, 3500; nr. 991217 gr. 2500, 3000, 3500. Palletstellingen van SSI Schäfer met staanderprofiel P73.

Opmerking:

Stellingpootbescherming voor andere stellingen kunnen wij u op aanvraag aanbieden.

Technische beschrijving

Hoogte	600 mm
Diepte B max.	80 mm
Breedte A max.	85 mm
Gewicht	1,9 kg
Fabrikantnummer	RackGuard (S) LLR
Producttype	Stootherk