



Stellingpootbescherming RackGuard™ smal, Type: SL



Bestelgegevens

Bestelnummer	994420 SL
GTIN	5056114575182
Artikelklasse	99T

Omschrijving

Uitvoering:

Stellingpootbescherming RackGuard™ beschermt stootgevoelige stellingpoten tegen zijdelingse en frontale schokken en krassen door werkwagens. De botsingsenergie wordt rond de voet in plaats van via de voet geleid, waardoor schade wordt verminderd en de stabiliteit van de stellingssystemen wordt gewaarborgd. Rubberinlays zorgen voor een goede grip op gangbare stellingpoten. Honingraatstructuur voor het reduceren van stoten. Maximale botsingsenergie bij 90°: 1000 joule. Botsingszone 0 – 600 mm. Vervorming bij maximale energie: 20 mm. Zeer goede weerbestendigheid en kleurbestendigheid.

Norm:

EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084

T.b.v.:

Schulte palletstelling frameprofiel S625-A18. Staanderbreedte 100 mm. Palletstellingen nr. 991212 gr. 4000, 4500, 5000; nr. 991217 gr. 4000, 4500, 5000; nr. 991222 alle maten; nr. 991227 alle maten.

Opmerking:

Stellingpootbescherming voor andere stellingen kunnen wij u op aanvraag aanbieden.

Technische beschrijving

Hoogte	600 mm
Diepte B max.	45 mm
Breedte A max.	102 mm
Gewicht	1,6 kg
Fabrikantnummer	RackGuard (S) SL
Producttype	Stootherk