

Garant GRIDLINE

**Ondersteuning met werkbankpoten en wielen voor Ready-to-go werkbank
hoogte 850 mm, Breedte nuttige maat / type: 1200/2mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 927245 1200/2 |
| GTIN | 4062406304553 |
| Artikelklasse | 9GG |

Omschrijving**Uitvoering:**

Ondersteuning voor de montage van een Ready-to-go werkbank, inclusief werkbankpoten met 2 zwenkwielen en 2 bokwielen, Ø 125 mm, met polyurethaan-loopvlak, niet-strepend grijs. Draagvermogen verrijdbare ondersteuning tot 600 kg (werkbank inclusief inhoud).

T.b.v.:

Geschikt voor behuizinghoogte 600 mm. Opbouw van 2 behuizingen 24G.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating.**

Opmerking:

Verrijdbare werkbanken hebben absoluut lades met individuele eenhandsladeontgrendeling nodig. Niet geschikt voor werkbanken met naar achteren geplaatste, open behuizing.

Technische beschrijving

| | |
|---------|-------------|
| Hoogte | 800 mm |
| Serie | Ready-to-go |
| Diepte | 700 mm |
| Breedte | 1300 mm |
| Wiel-Ø | 125 mm |

| | |
|--------------------------|---|
| Geschikt voor bladdiepte | 750 mm |
| Constructie-uitvoering | Constructie van stalen buis |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Producttype | Wielenunit |