

Garant GRIDLINE

## Ondersteuning met werkbankpoten en wielen voor Ready-to-go werkbank hoogte 950 mm, Breedte nuttige maat / type: 1800/3mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	927265 1800/3
GTIN	4062406304614
Artikelklasse	9GG

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Ondersteuning voor de montage van een Ready-to-go werkbank, inclusief werkbankpoten met 2 zwenkwielen en 2 bokwielen, Ø 125 mm, met polyurethaan-loopvlak, niet-strepend grijs. Draagvermogen verrijdbare ondersteuning tot 600 kg (werkbank inclusief inhoud).

**T.b.v.:**

Geschikt voor behuizinghoogte 700 mm. Opbouw van 3 behuizingen 24G.

**Kleur:**

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

**Opmerking:**

Verrijdbare werkbanken hebben absoluut lades met individuele eenhandsladeontgrendeling nodig. Niet geschikt voor werkbanken met naar achteren geplaatste, open behuizing.

### Technische beschrijving

Serie	Ready-to-go
Breedte	1900 mm
Diepte	700 mm
Hoogte	900 mm
Geschikt voor bladdiepte	750 mm
Wiel-Ø	125 mm

Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Wielenunit