

Garant GRIDLINE

## Ondersteuning met werkbankpoten en wielen voor Ready-to-go werkbank hoogte 950 mm, Breedte nuttige maat / type: 1000mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	927265 1000
GTIN	4062406304584
Artikelklasse	9GG

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Ondersteuning voor de montage van een Ready-to-go werkbank, inclusief werkbankpoten met 2 zwenkwielen en 2 bokwielen, Ø 125 mm, met polyurethaan-loopvlak, niet-strepend grijs. Draagvermogen verrijdbare ondersteuning tot 600 kg (werkbank inclusief inhoud).

#### T.b.v.:

Geschikt voor behuizinghoogte 700 mm. Opbouw van 1 behuizing 16G en 1 behuizing 24G.

#### Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

#### Opmerking:

Verrijdbare werkbanken hebben absoluut lades met individuele eenhandsladeontgrendeling nodig. Niet geschikt voor werkbanken met naar achteren geplaatste, open behuizing.

### Technische beschrijving

Serie	Ready-to-go
Diepte	700 mm
Breedte	1100 mm
Hoogte	900 mm

Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Wielenunit