

Garant GRIDLINE

**Ondersteuning met werkbankpoten en wielen voor Ready-to-go werkbank
hoogte 950 mm, Breedte nuttige maat / type: 1200/2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	927265 1200/2
GTIN	4062406304591
Artikelklasse	9GG

Omschrijving**Uitvoering:**

Ondersteuning voor de montage van een Ready-to-go werkbank, inclusief werkbankpoten met 2 zwenkwielen en 2 bokwielen, Ø 125 mm, met polyurethaan-loopvlak, niet-strepend grijs. Draagvermogen verrijdbare ondersteuning tot 600 kg (werkbank inclusief inhoud).

T.b.v.:

Geschikt voor behuizinghoogte 700 mm. Opbouw van 2 behuizingen 24G.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, **poedercoating**.

Opmerking:

Verrijdbare werkbanken hebben absoluut lades met individuele eenhandsladeontgrendeling nodig. Niet geschikt voor werkbanken met naar achteren geplaatste, open behuizing.

Technische beschrijving

Serie	Ready-to-go
Hoogte	900 mm
Diepte	700 mm
Breedte	1300 mm

Geschikt voor bladdiepte	750 mm
Wiel-Ø	125 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Wielunit