

 LEDLENSER

## Acculichtpen, Type: IW4R



### Bestelgegevens

Bestelnummer	081458 IW4R
GTIN	4058205016261
Artikelklasse	04B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Niets is sneller dan het licht. En geen lamp sneller bij de hand dan de iW4R – de oplaadbare werklamp voor de broekzak! Nauwelijks groter dan een pen zorgt deze bij elke werkstap voor het juiste licht. De flexibele houder kan met de geïntegreerde magneet veelzijdig worden bevestigd en in de gewenste hoek worden gepositioneerd. Dankzij de accuweergave weet u altijd hoe lang uw iW4R nog gebruiksklaar is – maar met tot wel vier uur power wordt het niet zo snel donker.

- **Compact broekzakformaat.**
- **Drie lichtopties, inclusief gefocuseerd spotlight met reflectorlens in de lampkop.**
- **Weergave van accutoestand.**
- **Geïntegreerde magneet voor eenvoudige bevestiging aan metalen oppervlakken (bijv. aan stalen dragers of motoren).**
- **Kantelmechanisme maakt flexibel uitlijnen mogelijk voor optimale verlichting van het werkgebied.**

#### Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

IP-klasse: IP 54

ATEX-zone: geen

Lichtstroom: 75 - 150 lm

Brandduur: 2 - 4 h

CRI-waarde: 80  
Aantal inbegrepen accu's: 1  
Accutype: Lithium-ion

## Technische beschrijving

Gewicht	72 g
Brandduur	2 - 4 h
CRI-waarde	80
Accutype	Lithium-ion
Energievoorziening	Accuvoeding
Totale hoogte	157 mm
IP-klasse	IP 54
Accuspanning	3,7 V
Aantal inbegrepen accu's	1
Lichtstroom	75 - 150 lm
ATEX-zone	geen
Totale lengte	27 mm
Lichtbron	Led-module
Totale breedte	20 mm
Kleurtemperatuur	5400 - 6600 K
Accucapaciteit	0,75 Ah
Fabrikantnummer	iW4R
Producttype	Taschenlampe