

Garant**Krimhouder Vorm AD met koelkanaalboring, BT 30 kort, Span-Ø D1: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303407 6
GTIN	4062406285913
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, verstelafstand 10 mm (vanaf Ø 6).
- Maat 3–5 voor HM, vanaf maat 6 voor HSS en HM.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

Norm:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, krimpverlengstuk nr. 302410 – 302417, krimpapparaten 354210 – 354400.

Technische beschrijving

Ø D ₂	21 mm
Span-Ø D ₁	6 mm
Afkoppellengte A-maat	80 mm
Buiten-Ø D	27 mm
Opname	BT 30 kort
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	JIS B6339

Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

Accessoires

Gereedschaps-basisopname voor SK voor conische SK-schacht 30	354225 30
Koeladapter lang 4,5° Voor span-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Wisselschijf voor spoel SU1 Voor span-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Aantrekbout afgedicht, vorm A Geschikt voor conus 30	308610 30
Koeladapter kort 4,5° Voor span-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Onderbouwkast	354290
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 30	308765 30
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Aantrekbout 45° afgedicht Geschikt voor conus 30	308760 30