

**Garant****Krimhouder Vorm AD met koelkanaalboring, BT 30 kort, Span-Ø D1: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303407 20
GTIN	4062406285968
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Geïntegreerde lengteverstelling van de gereedschappen, verstelafstand 10 mm (vanaf Ø 6).
- Maat 3–5 voor HM, vanaf maat 6 voor HSS en HM.

**Toepassing:**

Voor het spannen van gereedschap met cilinderschacht volgens tolerantie h6.

**Norm:**

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, krimpverlengstuk nr. 302410 – 302417, krimpapparaten 354210 – 354400.

**Technische beschrijving**

Buiten-Ø D	42 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Afkoppellengte A-maat	90 mm
Ø D <sub>2</sub>	33 mm
Opname	BT 30 kort
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	JIS B6339

Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Krimphouder

## Accessoires

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 30	308760 30
Onderbouwkast	354290
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 30	308765 30
Gereedschaps-basisopnamevoor SK voor conische SK-schacht 30	354225 30
Koeleenheid Type CU1	354215 CU1
Wisselschijf voor spoelSU1 Voor span-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 30	308610 30
Koeladapter lang4,5° Voor span-Ø 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Krimpapparaat Type SU1	354210 SU1
Koeladapter kort4,5° Voor span-Ø 16,1-22 mm	354235 16,1-22