

**Nat- en droogzuiger ATTIX, Artikelomschrijving producent: 751-11****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078541 751-11
GTIN	4005337064141
Artikelklasse	07C

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste en krachtige **nat- / droogzuigers** met flexibel slangaansluitsysteem (MultiFit) voor het uitvoeren van professionele reinigingswerkzaamheden. **Afscheidingsgraad > 99,9%**.

- **Extreem geluidsarme industriële zuiger met uitwasbaar, duurzaam PET-vliesfilter.**
- **Soft-Start, royale gereedschapssteun en extra apparatencontactdoos.**

Levering:

Inclusief zuigslang, gebogen handbuis (niet 560-21XC), nat filter en uitwasbaar filterelement (PET), slang- en kabelhouders. Inclusief gebogen edelstalen handbuis, rubberen mondstuk met schuine buis, **zonder afvoerslang**.

Opmerking:

Andere veiligheidszuigers voor elke gevarenklasse (stof dat schadelijk is voor de gezondheid of dat kan exploderen) zijn op aanvraag leverbaar (klasse L, M, H).

Technische beschrijving

Zuigslanglengte	4 m
Breedte	580 mm
Fabrikantnummer	ATTIX 751-11

Lengte	605 mm
Aantal turbines	1
Luchtvolumestroom	60 l/s
Kabellengte	7,5 m
Slang-Ø	36 mm
Inhoud van de bak	70 l
Gewicht	25 kg
Geluidsproductie	57 dB(A)
Wattage	1500 W
Vacuüm	230 mbar
Afscheidingsgraad	99,9 %
Hoogte	970 mm
Bijzonderheid	Extreem geluidsarm
Filtersysteem	PET-vliesfilter
Energievoorziening	Netvoeding
Producttype	Nat- en droogzuiger

Accessoires

Schuin rubberen mondstuk Fabrikantnummer 7868	078546 7868
Vloerzuigmond, 400 mm breed Artikelomschrijving producent 3666	078555 3666
Werkplaatsset Artikelomschrijving producent ATTIX5	078543 ATTIX5
Filterzakken, set5-delig Geschikt voor zuigertype 751	078549 751
Spanenopvangbak Artikelomschrijving producent ATTIX7	078544 ATTIX7
Reservefilter Geschikt voor zuigertype 751	078548 751
Spanenzuigslangset Artikelomschrijving producent DN50	078545 DN50
Edelstalen verlengbuis Artikelomschrijving producent 8074	078556 8074
Voegenzuigmond Artikelomschrijving producent 7102	078547 7102

