

 Atlas Copco

Perslucht-schroefmachine, Type: S2308



Bestelgegevens

Bestelnummer	079163 S2308
GTIN	7322590010027
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

Alle technische gegevens zijn gebaseerd op een werkdruk van **6,3 bar** en de aangegeven inwendige Ø van de slang.

- **Met slipkoppeling.**
- **Draaimoment instelbaar.**
- **Omschakelbaar voor rechts-/linksom draaien.**

Bijzonder geschikt voor seriematig schroeven met snelwissel-bithouder voor bits E 6,3 (zie nr. 674205 e.v.).

Reservedeel:

Gekozen onderhoudssets (service-kits): ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Draaimomentbereik	2,5 – 11 Nm
Maximale schroef-Ø (8.8–12.9)	M6
Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	10 mm

Geluidsproductie	82 dB(A)
Gewicht	1,1 kg
Maximale luchtbehoefte	504 l/min
Uitvoering	Pistool
Fabrikantnummer	S2308
Maximaal toerental	950 min ⁻¹
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	BSP
Bithouder	F 6,3
Producttype	Schroefmachine