

**PRYOR****Set slagletters, 27-delig Normaal schrift A – Z, &, Letterhoogte: 3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085430 3
GTIN	5022044002081
Artikelklasse	08W

**Omschrijving****Uitvoering:**

van taaihard staal met uiterst precieze machinegravure en dieptebegrenzing; exact centrisch. Gekalibreerde schacht, doorgehard. Slagkopveredeling voor hoge arbeidsveiligheid. Verpakt in kunststof doos.

**Krachtige precisiestempel**, chemisch vernikkeld, hoogste standtijd.

**Normaal schrift**; d.w.z. het ingeslagen teken is direct op het werkstuk leesbaar.

**Toepassing:**

voor het signeren van materialen tot een **hardheid van 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Reservedeel:**

Afzonderlijke slagcijfers onder nr. 085411 maat letterhoogte / cijfer, bijv. nr. 085411 maat 3/1.

Afzonderlijke slagletters onder nr. 085431 maat letterhoogte / teken, bijv. nr. 085431 maat 3/A.

**Opmerking:**

op aanvraag zijn andere hand- en machinestempels in allerlei soorten, bijv. stempels met bedrijfslogo's, volgens specificatie leverbaar.

**Technische beschrijving**

totale lengte	63,5 mm
Schachtdikte	6,35

Letterhoogte	3 mm
Producttype	Handslagstempel

## Accessoires

Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 3/G mm	085431 3/G
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 3/C mm	085431 3/C
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 3/O mm	085431 3/O
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 3/E mm	085431 3/E
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 3/A mm	085431 3/A
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 3/H mm	085431 3/H
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 3/B mm	085431 3/B
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 3/W mm	085431 3/W
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 3/N mm	085431 3/N
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 3/I mm	085431 3/I
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 3/X mm	085431 3/X
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 3/S mm	085431 3/S
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 3/J mm	085431 3/J
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 3/D mm	085431 3/D

Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 3/M mm	085431 3/M
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 3/Y mm	085431 3/Y
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 3/Z mm	085431 3/Z
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 3/R mm	085431 3/R
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 3/U mm	085431 3/U
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 3/V mm	085431 3/V
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 3/K mm	085431 3/K
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 3/T mm	085431 3/T
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 3/P mm	085431 3/P
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 3/L mm	085431 3/L
Slagstempelhouder Type GRIP	085475 GRIP
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 3/F mm	085431 3/F
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 3/Q mm	085431 3/Q
Slagletter – losNormaal schrift A – Z Letterhoogte / teken 3/& mm	085431 3/&