

DYMO**Beletteringsapparaat, Type: LM280****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 085500 LM280 |
| GTIN | 3501170968925 |
| Artikelklasse | 08U |

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste, draagbare beletteringsapparaten voor snelle vervaardiging van zelfklevende kunststof etiketten. Duurzame thermotransferprint. Instelbare voor- en naloop van de tape. Energievoorziening via oplaadbare **Li-ion-accu**, netlader. Eenvoudige tekstbewerking met behulp van sneltoetsen. Standaard LabelManager™ 280 voor kantoor en thuis met extra bewerkingsmogelijkheid op de pc / Mac via USB-aansluiting.

Toepassing:

De etiketten hechten op vrijwel alle gladde en vetvrije oppervlakken.

Levering:

Inclusief lettertape, zwart op wit en bedieningshandleiding.

Opmerking:

- **Keuzemogelijkheid voor verschillende talen.**
- **Af magazijn met QWERTY-toetsenindeling, Frans toetsenpaneel op korte termijn leverbaar.**

Technische beschrijving

| | |
|----------------|-------|
| Letterkleur | zwart |
| Aantal stijlen | 6 |

| | |
|--|----------------------|
| Toetsenindeling | QWERTY |
| Lengte | 206 mm |
| Tapeafsnijder uitvoering | handmatig |
| Aantal zichtbare tekens op het display | 2×14 |
| Aantal tekstregels | 2 |
| Type | LM280 |
| Mogelijke lettertapebreedtes | 6; 9; 12 mm |
| Aantal beschikbare tekens/symbolen | 220 |
| geschikte tapecassette | D1 |
| Aantal lettergroottes | 3 |
| Netadapter | inclusief |
| Breedte | 108 mm |
| Maximale letterhoogte | 8,1 mm |
| Aantal letterbreedtes | 2 |
| Bijzonderheid | USB |
| Gewicht inclusief accu | 395 g |
| Aantal inbegrepen accu's | 1 |
| Accutype | Lithium-ion |
| Hoogte | 41 mm |
| Energievoorziening | Accuvoeding |
| Fabrikantnummer | Dymo 280 |
| Producttype | Beletteringsapparaat |

Accessoires

| | |
|---|----------|
| Tapecassette 19 mm×7 m polyester Type W | 085550 W |
| Tapecassette 12 mm×7 m polyester Type T | 085520 T |
| Tapecassette 19 mm×7 m polyester Type T | 085550 T |
| Tapecassette 12 mm×7 m polyester Type R | 085520 R |

| | |
|---|----------|
| Tapecassette 12 mm×7 m polyester Type W | 085520 W |
| Tapecassette 19 mm×3,5 m nylon Type W | 085516 W |
| Tapecassette 9 mm×7 m polyester Type Y | 085540 Y |
| Tapecassette 24 mm×7 m polyester Type W | 085560 W |
| Tapecassette 19 mm×7 m polyester Type Y | 085550 Y |
| Tapecassette 24 mm×7 m polyester Type R | 085560 R |
| Tapecassette 9 mm×7 m polyester Type W | 085540 W |
| Tapecassette 19 mm×7 m polyester Type R | 085550 R |
| Tapecassette 6 mm×7 m polyester Type W | 085530 W |
| Tapecassette 24 mm×7 m polyester Type Y | 085560 Y |
| Tapecassette 12 mm×7 m polyester Type Y | 085520 Y |