

Garant**Boorstangstabilisator 3×D maxi, Type: 20R****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319458 20R
GTIN	4062406309190
Artikelklasse	31V

Omschrijving**Uitvoering:**

Basisdeel van hoogwaardig gereedschapsstaal, oppervlak en functievlakken gehard.

Voordeel:

Vermindering van trillingen bij gebruik met alle boorstangtypes.

T.b.v.:

Alle gangbare boorstangen.

Opmerking:

Voor het bepalen van de juiste boorstangstabilisator-variant altijd een botsingscontrole uitvoeren met behulp van de Hoffmann e-Tool-gegevens uit de eShop of via ToolScout! Een maximale afkoppellengte van 3×D van de gebruikte boorstangtypes wordt aanbevolen.

Maximale uitsteeklengte stabilisator incl. boorstang 6×D.

Boorstangstabilisator met **7×D** resp. schacht- $\varnothing D_2 = 25$ mm op aanvraag leverbaar..

Technische beschrijving

C	1,5 mm
Schachtlengte L_s	60 mm
Afkoppellengte L_1	60 mm
Verplaatsing Z ten opzichte van as	20 mm
Radius R	1,2 mm
Snijrichting	rechts
Span- $\varnothing D_1$	20 mm

Totale lengte L ₂	126 mm
Ø D ₃	40 mm
Schacht-Ø D ₂	32 mm
Binnendraaidiepte tot	3×D
Trilling	gedempt
Producttype	Boorstangstabilisator