

**Garant****Boorstangstabilisator 3xD maxi, Type: 16L****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319458 16L
GTIN	4062406309183
Artikelklasse	31V

**Omschrijving****Uitvoering:**

Basisdeel van hoogwaardig gereedschapsstaal, oppervlak en functievlakken gehard.

**Voordeel:**

Vermindering van trillingen bij gebruik met alle boorstangtypes.

**T.b.v.:**

Alle gangbare boorstangen.

**Opmerking:**

Voor het bepalen van de juiste boorstangstabilisator-variant altijd een botsingscontrole uitvoeren met behulp van de Hoffmann e-Tool-gegevens uit de eShop of via ToolScout! Een maximale afkoppellengte van 3xD van de gebruikte boorstangtypes wordt aanbevolen. Maximale uitsteeklengte stabilisator incl. boorstang 6xD.

Boorstangstabilisator met **7xD** resp. schacht- $\varnothing D_2 = 25$  mm op aanvraag leverbaar..

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte $L_1$	48 mm
Span- $\varnothing D_1$	16 mm
Snijrichting	links
$\varnothing D_3$	40 mm
Schachtlengte $L_5$	53 mm
Schacht- $\varnothing D_2$	32 mm
Totale lengte $L_2$	107 mm

C	1,5 mm
Radius R	1,2 mm
Verplaatsing Z ten opzichte van as	20 mm
Binnendraaidiepte tot	3×D
Trilling	gedempt
Producttype	Boorstangstabilisator