

**Garant****Boorstangstabilisator 3xD midi, Type: 12R****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319456 12R
GTIN	4062406309138
Artikelklasse	31V

**Omschrijving****Uitvoering:**

Basisdeel van hoogwaardig gereedschapstaal, oppervlak en functievlakken gehard.

**Voordeel:**

Vermindering van trillingen bij gebruik met alle boorstangtypes.

**T.b.v.:**

Alle gangbare boorstangen.

**Opmerking:**

Voor het bepalen van de juiste boorstangstabilisator-variant altijd een botsingscontrole uitvoeren met behulp van de Hoffmann e-Tool-gegevens uit de eShop of via ToolScout! Een maximale afkoppellengte van 3xD van de gebruikte boorstangtypes wordt aanbevolen.

Maximale uitsteeklengte stabilisator incl. boorstang 6xD.

Boorstangstabilisator met **7xD** resp. schacht-Ø  $D_2 = 25$  mm op aanvraag leverbaar..

**Technische beschrijving**

Snijrichting	rechts
Totale lengte $L_2$	95 mm
Schacht-Ø $D_2$	32 mm
Schachtlengte $L_s$	53 mm
Verplaatsing Z ten opzichte van as	14 mm
Span-Ø $D_1$	12 mm

Afkoppellengte $L_1$	36 mm
C	1,5 mm
Radius R	1,2 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Binnendraaidiepte tot	3×D
Trilling	gedempt
Producttype	Boorstangstabilisator