

**Garant**
**Boorstangstabilisator 3xD midi, Type: 16L**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	319456 16L
GTIN	4062406309169
Artikelklasse	31V

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Basisdeel van hoogwaardig gereedschapsstaal, oppervlak en functievlakken gehard.

**Voordeel:**

Vermindering van trillingen bij gebruik met alle boorstangtypes.

**T.b.v.:**

Alle gangbare boorstangen.

**Opmerking:**

Voor het bepalen van de juiste boorstangstabilisator-variant altijd een botsingscontrole uitvoeren met behulp van de Hoffmann e-Tool-gegevens uit de eShop of via ToolScout! Een maximale afkoppellengte van 3xD van de gebruikte boorstangtypes wordt aanbevolen.

Maximale uitsteeklengte stabilisator incl. boorstang 6xD.

Boorstangstabilisator met **7xD** resp. schacht- $\varnothing D_2 = 25$  mm op aanvraag leverbaar..

**Technische beschrijving**

C	1,5 mm
Snijrichting	links
Schachtlengte $L_s$	53 mm
Totale lengte $L_2$	107 mm
Afkoppellengte $L_1$	48 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Schacht- $\varnothing D_2$	32 mm

Span-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Radius R	1,2 mm
Verplaatsing Z ten opzichte van as	16 mm
Binnendraaidiepte tot	3×D
Trilling	gedempt
Producttype	Boorstangstabilisator