

Garant**Boorstangstabilisator 3×D midi, Type: 10L****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319456 10L
GTIN	4062406309121
Artikelklasse	31V

Omschrijving**Uitvoering:**

Basisdeel van hoogwaardig gereedschapsstaal, oppervlak en functievlakken gehard.

Voordeel:

Vermindering van trillingen bij gebruik met alle boorstangtypes.

T.b.v.:

Alle gangbare boorstangen.

Opmerking:

Voor het bepalen van de juiste boorstangstabilisator-variant altijd een botsingscontrole uitvoeren met behulp van de Hoffmann e-Tool-gegevens uit de eShop of via ToolScout! Een maximale afkoppellengte van 3×D van de gebruikte boorstangtypes wordt aanbevolen.

Maximale uitsteeklengte stabilisator incl. boorstang 6×D.

Boorstangstabilisator met **7×D** resp. schacht-ØD₂= **25 mm op aanvraag leverbaar..**

Technische beschrijving

Snijrichting	links
Schacht-Ø D ₂	32 mm
Verplaatsing Z ten opzichte van as	11 mm
C	1 mm
Schachtlengte L _s	53 mm
Afkoppellengte L ₁	30 mm

Radius R	1,2 mm
Span-Ø D ₁	10 mm
Ø D ₃	40 mm
Totale lengte L ₂	89 mm
Binnendraaidiepte tot	3×D
Trilling	gedempt
Producttype	Boorstangstabilisator