

Garant**Boorstangstabilisator 3xD midi, Type: 16R****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319456 16R
GTIN	4062406309152
Artikelklasse	31V

Omschrijving**Uitvoering:**

Basisdeel van hoogwaardig gereedschapsstaal, oppervlak en functievlakken gehard.

Voordeel:

Vermindering van trillingen bij gebruik met alle boorstangtypes.

T.b.v.:

Alle gangbare boorstangen.

Opmerking:

Voor het bepalen van de juiste boorstangstabilisator-variant altijd een botsingscontrole uitvoeren met behulp van de Hoffmann e-Tool-gegevens uit de eShop of via ToolScout! Een maximale afkoppellengte van 3xD van de gebruikte boorstangtypes wordt aanbevolen.

Maximale uitsteeklengte stabilisator incl. boorstang 6xD.

Boorstangstabilisator met **7xD** resp. schacht- $\varnothing D_2 = 25$ mm op aanvraag leverbaar..

Technische beschrijving

Afkoppellengte L_1	48 mm
Schachtlengte L_s	53 mm
Schacht- $\varnothing D_2$	32 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Snijrichting	rechts
Radius R	1,2 mm
Span- $\varnothing D_1$	16 mm

C	1,5 mm
Verplaatsing Z ten opzichte van as	16 mm
Totale lengte L ₂	107 mm
Binnendraaidiepte tot	3×D
Trilling	gedempt
Producttype	Boorstangstabilisator