

Garant**Boorstangstabilisator 5xD mini, Type: 10R****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319461 10R
GTIN	4062406309213
Artikelklasse	31V

Omschrijving**Uitvoering:**

Basisdeel van hoogwaardig gereedschapsstaal, oppervlak en functievlakken gehard.

Voordeel:

Vermindering van trillingen bij gebruik met alle boorstangtypes.

T.b.v.:

Alle gangbare boorstangen.

Opmerking:

Voor het bepalen van de juiste boorstangstabilisator-variant altijd een botsingscontrole uitvoeren met behulp van de Hoffmann e-Tool-gegevens uit de eShop of via ToolScout! Een maximale afkoppellengte van 3xD van de gebruikte boorstangtypes wordt aanbevolen.

Maximale uitsteeklengte stabilisator incl. boorstang 8xD.

Boorstangstabilisator met **7xD** resp. schacht-Ø $D_2 = 25$ mm op aanvraag leverbaar..

Technische beschrijving

Schacht-Ø D_2	32 mm
C	1 mm
Totale lengte L_2	109 mm
Radius R	1,2 mm
Verplaatsing Z ten opzichte van as	8 mm
Span-Ø D_1	10 mm
Schachtlengte L_s	53 mm

Ø D ₃	40 mm
Snijrichting	rechts
Afkoppellengte L ₁	50 mm
Binnendraaidiepte tot	5×D
Trilling	gedempt
Producttype	Boorstangstabilisator