

**Garant****Boorstangstabilisator 3xD maxi, Type: 20L****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319458 20L
GTIN	4062406309206
Artikelklasse	31V

**Omschrijving****Uitvoering:**

Basisdeel van hoogwaardig gereedschapsstaal, oppervlak en functievlakken gehard.

**Voordeel:**

Vermindering van trillingen bij gebruik met alle boorstangtypes.

**T.b.v.:**

Alle gangbare boorstangen.

**Opmerking:**

Voor het bepalen van de juiste boorstangstabilisator-variant altijd een botsingscontrole uitvoeren met behulp van de Hoffmann e-Tool-gegevens uit de eShop of via ToolScout! Een maximale afkoppellengte van 3xD van de gebruikte boorstangtypes wordt aanbevolen.

Maximale uitsteeklengte stabilisator incl. boorstang 6xD.

Boorstangstabilisator met **7xD** resp. schacht- $\varnothing D_2 = 25$  mm op aanvraag leverbaar..

**Technische beschrijving**

Totale lengte $L_2$	126 mm
C	1,5 mm
Schachtlengte $L_s$	60 mm
Schacht- $\varnothing D_2$	32 mm
Verplaatsing Z ten opzichte van as	20 mm
Snijrichting	links
Span- $\varnothing D_1$	20 mm

Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Radius R	1,2 mm
Afkoppellengte L <sub>1</sub>	60 mm
Binnendraaidiepte tot	3×D
Trilling	gedempt
Producttype	Boorstangstabilisator