

Garant**Boorstangstabilisator 5xD midi, Type: 12R****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319463 12R
GTIN	4062406309312
Artikelklasse	31V

Omschrijving**Uitvoering:**

Basisdeel van hoogwaardig gereedschapsstaal, oppervlak en functievlakken gehard.

Voordeel:

Vermindering van trillingen bij gebruik met alle boorstangtypes.

T.b.v.:

Alle gangbare boorstangen.

Opmerking:

Voor het bepalen van de juiste boorstangstabilisator-variant altijd een botsingscontrole uitvoeren met behulp van de Hoffmann e-Tool-gegevens uit de eShop of via ToolScout! Een maximale afkoppellengte van 3xD van de gebruikte boorstangtypes wordt aanbevolen. Maximale uitsteeklengte stabilisator incl. boorstang 8xD.

Boorstangstabilisator met **7xD** resp. schacht- $\text{Ø}D_2 = 25 \text{ mm}$ op aanvraag leverbaar..

Technische beschrijving

$\text{Ø} D_3$	40 mm
Schacht- $\text{Ø} D_2$	32 mm
Radius R	1,2 mm
Span- $\text{Ø} D_1$	12 mm
Schachtlengte L_s	53 mm
Afkoppellengte L_1	60 mm
Snijrichting	rechts

Totale lengte L ₂	119 mm
C	1,5 mm
Verplaatsing Z ten opzichte van as	14 mm
Binnendraaidiepte tot	5×D
Trilling	gedempt
Producttype	Boorstangstabilisator