

Garant**Boorstangstabilisator 5xD midi, Type: 16R****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319463 16R
GTIN	4062406309336
Artikelklasse	31V

Omschrijving**Uitvoering:**

Basisdeel van hoogwaardig gereedschapsstaal, oppervlak en functievlakken gehard.

Voordeel:

Vermindering van trillingen bij gebruik met alle boorstangtypes.

T.b.v.:

Alle gangbare boorstangen.

Opmerking:

Voor het bepalen van de juiste boorstangstabilisator-variant altijd een botsingscontrole uitvoeren met behulp van de Hoffmann e-Tool-gegevens uit de eShop of via ToolScout! Een maximale afkoppellengte van 3xD van de gebruikte boorstangtypes wordt aanbevolen.

Maximale uitsteeklengte stabilisator incl. boorstang 8xD.

Boorstangstabilisator met **7xD** resp. schacht-Ø **D₂ = 25 mm op aanvraag leverbaar..**

Technische beschrijving

Schachtlengte L _s	53 mm
Span-Ø D ₁	16 mm
Totale lengte L ₂	139 mm
Snijrichting	rechts
Afkoppellengte L ₁	80 mm
Schacht-Ø D ₂	32 mm
Ø D ₃	40 mm

C	1,5 mm
Radius R	1,2 mm
Verplaatsing Z ten opzichte van as	16 mm
Binnendraaidiepte tot	5×D
Trilling	gedempt
Producttype	Boorstangstabilisator