

Garant
Boorstangstabilisator 5xD midi, Type: 16L

Bestelgegevens

Bestelnummer	319463 16L
GTIN	4062406309343
Artikelklasse	31V

Omschrijving
Uitvoering:

Basisdeel van hoogwaardig gereedschapsstaal, oppervlak en functievlakken gehard.

Voordeel:

Vermindering van trillingen bij gebruik met alle boorstangtypes.

T.b.v.:

Alle gangbare boorstangen.

Opmerking:

Voor het bepalen van de juiste boorstangstabilisator-variant altijd een botsingscontrole uitvoeren met behulp van de Hoffmann e-Tool-gegevens uit de eShop of via ToolScout! Een maximale afkoppellengte van 3xD van de gebruikte boorstangtypes wordt aanbevolen.

Maximale uitsteeklengte stabilisator incl. boorstang 8xD.

Boorstangstabilisator met **7xD** resp. schacht- $\varnothing D_2 = 25$ mm op aanvraag leverbaar..

Technische beschrijving

Totale lengte L_2	139 mm
Verplaatsing Z ten opzichte van as	16 mm
Schachtlengte L_5	53 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Radius R	1,2 mm
Span- $\varnothing D_1$	16 mm
Afkoppellengte L_1	80 mm

C	1,5 mm
Schacht-Ø D ₂	32 mm
Snijrichting	links
Binnendraaidiepte tot	5×D
Trilling	gedempt
Producttype	Boorstangstabilisator