

Garant**Boorstangstabilisator 5xD midi, Type: 10L****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319463 10L
GTIN	4062406309305
Artikelklasse	31V

Omschrijving**Uitvoering:**

Basisdeel van hoogwaardig gereedschapsstaal, oppervlak en functievlakken gehard.

Voordeel:

Vermindering van trillingen bij gebruik met alle boorstangtypes.

T.b.v.:

Alle gangbare boorstangen.

Opmerking:

Voor het bepalen van de juiste boorstangstabilisator-variant altijd een botsingscontrole uitvoeren met behulp van de Hoffmann e-Tool-gegevens uit de eShop of via ToolScout! Een maximale afkoppellengte van 3xD van de gebruikte boorstangtypes wordt aanbevolen.

Maximale uitsteeklengte stabilisator incl. boorstang 8xD.

Boorstangstabilisator met **7xD** resp. schacht- $\varnothing D_2 = 25$ mm op aanvraag leverbaar..

Technische beschrijving

Schacht- $\varnothing D_2$	32 mm
C	1 mm
Radius R	1,2 mm
Span- $\varnothing D_1$	10 mm
Verplaatsing Z ten opzichte van as	11 mm
Afkoppellengte L_1	50 mm
$\varnothing D_3$	40 mm

Totale lengte L_2	109 mm
Schachtlengte L_s	53 mm
Snijrichting	links
Binnendraaidiepte tot	5×D
Trilling	gedempt
Producttype	Boorstangstabilisator