

Garant
Boorstangstabilisator 5xD midi, Type: 10R

Bestelgegevens

Bestelnummer	319463 10R
GTIN	4062406309299
Artikelklasse	31V

Omschrijving
Uitvoering:

Basisdeel van hoogwaardig gereedschapsstaal, oppervlak en functievlakken gehard.

Voordeel:

Vermindering van trillingen bij gebruik met alle boorstangtypes.

T.b.v.:

Alle gangbare boorstangen.

Opmerking:

Voor het bepalen van de juiste boorstangstabilisator-variant altijd een botsingscontrole uitvoeren met behulp van de Hoffmann e-Tool-gegevens uit de eShop of via ToolScout! Een maximale afkoppellengte van 3xD van de gebruikte boorstangtypes wordt aanbevolen.

Maximale uitsteeklengte stabilisator incl. boorstang 8xD.

Boorstangstabilisator met **7xD** resp. schacht-Ø $D_2 = 25$ mm op aanvraag leverbaar..

Technische beschrijving

Totale lengte L_2	109 mm
Afkoppellengte L_1	50 mm
Span-Ø D_1	10 mm
Ø D_3	40 mm
Snijrichting	rechts
Schacht-Ø D_2	32 mm
C	1 mm

Radius R	1,2 mm
Verplaatsing Z ten opzichte van as	11 mm
Schachtlengte L _s	53 mm
Binnendraaidiepte tot	5×D
Trilling	gedempt
Producttype	Boorstangstabilisator