

Garant**Boorstangstabilisator 5xD midi, Type: 12L****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319463 12L
GTIN	4062406309329
Artikelklasse	31V

Omschrijving**Uitvoering:**

Basisdeel van hoogwaardig gereedschapsstaal, oppervlak en functievlakken gehard.

Voordeel:

Vermindering van trillingen bij gebruik met alle boorstangtypes.

T.b.v.:

Alle gangbare boorstangen.

Opmerking:

Voor het bepalen van de juiste boorstangstabilisator-variant altijd een botsingscontrole uitvoeren met behulp van de Hoffmann e-Tool-gegevens uit de eShop of via ToolScout! Een maximale afkoppellengte van 3xD van de gebruikte boorstangtypes wordt aanbevolen. Maximale uitsteeklengte stabilisator incl. boorstang 8xD.

Boorstangstabilisator met **7xD** resp. schacht-Ø $D_2 = 25$ mm op aanvraag leverbaar..

Technische beschrijving

Ø D_3	40 mm
Snijrichting	links
Schachtlengte L_s	53 mm
Afkoppellengte L_1	60 mm
Schacht-Ø D_2	32 mm
Verplaatsing Z ten opzichte van as	14 mm
Span-Ø D_1	12 mm

Radius R	1,2 mm
Totale lengte L ₂	119 mm
C	1,5 mm
Binnendraaidiepte tot	5×D
Trilling	gedempt
Producttype	Boorstangstabilisator