

Garant**Boorstangstabilisator 5xD maxi, Type: 12R****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319465 12R
GTIN	4062406309374
Artikelklasse	31V

Omschrijving**Uitvoering:**

Basisdeel van hoogwaardig gereedschapsstaal, oppervlak en functievlakken gehard.

Voordeel:

Vermindering van trillingen bij gebruik met alle boorstangtypes.

T.b.v.:

Alle gangbare boorstangen.

Opmerking:

Voor het bepalen van de juiste boorstangstabilisator-variant altijd een botsingscontrole uitvoeren met behulp van de Hoffmann e-Tool-gegevens uit de eShop of via ToolScout! Een maximale afkoppellengte van 3xD van de gebruikte boorstangtypes wordt aanbevolen. Maximale uitsteeklengte stabilisator incl. boorstang 8xD.

Boorstangstabilisator met **7xD** resp. schacht-Ø $D_2 = 25$ mm **op aanvraag leverbaar..**

Technische beschrijving

Schachtlengte L_s	53 mm
C	1,5 mm
Schacht-Ø D_2	32 mm
Span-Ø D_1	12 mm
Verplaatsing Z ten opzichte van as	18,5 mm
Snijrichting	rechts
Ø D_3	40 mm

Afkoppellengte L_1	60 mm
Radius R	1,2 mm
Totale lengte L_2	119 mm
Binnendraaidiepte tot	5×D
Trilling	gedempt
Producttype	Boorstangstabilisator