



Perslucht-ratel, Type: W2611



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 079121 W2611 |
| GTIN | 7322590034122 |
| Artikelklasse | 03R |

Omschrijving

Uitvoering:

Alle technische gegevens zijn gebaseerd op een werkdruk van **6,3 bar** en de aangegeven inwendige Ø van de slang.

Omschakelbare ratels met toerentalregeling in compacte uitvoering met glasvezelbehuizing voor goede koude-isolatie. Luchtuitlaat 360° draaibaar. Lengte slechts 192 mm, ideaal voor als er weinig ruimte is.

Reservedeel:

Gekozen onderhoudssets (service-kits): ruilonderdelensets voor preventief onderhoud zijn voor de meeste Atlas Copco-persluchtgereedschappen op aanvraag leverbaar.

Technische beschrijving

| | |
|--|-----------------------|
| Maximaal toerental | 280 min ⁻¹ |
| Maximale schroef-Ø (8.8–12.9) | M8 |
| Fabrikantnummer | W2611 |
| Geluidsproductie | 85 dB(A) |
| Gewicht | 0,5 kg |
| Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø) | 10 mm |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Gereedschapsopname afmeting | 1/4 inch |
| Draaimomentbereik | 4 - 40 Nm |
| Lengte | 192 mm |
| Maximale vibratie volgens EN | 8,8 m/s ² |
| Maximale luchtbehoefte | 540 l/min |
| Persluchtaansluiting | 1/4 inch |
| Draadaansluiting | BSP |
| Producttype | Schroefmachine |