



## Blokvijl met tweecomponenten-handvat, Kap 2 (halfzoet), Lengte zonder arend: 250mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	510201 250
GTIN	4009215190601
Artikelklasse	56B

### Omschrijving

#### Uitvoering:

De onbewerkte stalen delen zijn gesmeed en geslepen, en worden met speciale machines voorzien van een exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte. De **niet afgeronde vijlen** hebben een tandvorm die telkens op de soort vijl is afgestemd.

#### 3 kanten gekapt; stomp uitlopend.

Vijl met reeds ingeslagen, ergonomisch 2-componenten-vijlhandvat met ophangboring en **handige kleurcodeclips** (rood, groen, geel) voor de individuele markering van bijvoorbeeld de kapgrootte.

#### Toepassing:

De **kwaliteitsvijl** voor gebruik in de werkplaats, met een hoge standtijd en een grote materiaalafname.

#### Norm:

**DIN 7261 Form A**

#### Opmerking:

Vijl zonder handvat beschikbaar onder nr. 510200.

### Technische beschrijving

Doorsnede	25×6,3 mm
Lengte zonder arend	250 mm
Productnaamattribuut	Kap 2 (halfzoet)
Kap	2
Kaptype	Halfzoet
Vorm	A

Vormbeschrijving	blok, stomp uitlopend
Vijlvlakken	3
incl. vijlhandvat	ja
Norm	DIN 7261
Producttype	Werkplaatsvijl

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		

## Accessoires

Set gekleurde clips10-delig Kleur GREEN	519605 GREEN
Set gekleurde clips10-delig Kleur RED	519605 RED
Ergonomisch 2K-vijlhandvat Totale lengte 120 mm	519600 120
Set gekleurde clips10-delig Kleur YELLOW	519605 YELLOW
Ergonomisch 2K-vijlhandvat Totale lengte 110 mm	519600 110