



Halfronde vijl met tweecomponenten-handvat, Kap 2 (halfzoet), Lengte zonder arend: 250mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	513201 250
GTIN	4009215190694
Artikelklasse	56B

Omschrijving

Uitvoering:

De onbewerkte stalen delen zijn gesmeed en geslepen, en worden met speciale machines voorzien van een exacte kap met gelijkmatige dichtheid en diepte. De **niet afgeronde vijlen** hebben een tandvorm die telkens op de soort vijl is afgestemd.

In banen gekapt; halfstomp uitlopend.

Vijl met reeds ingeslagen, ergonomisch 2-componenten-vijlhandvat met ophangboring en **handige kleurcodeclips** (rood, groen, geel) voor de individuele markering van bijvoorbeeld de kapgrootte.

Toepassing:

De **kwaliteitsvijl** voor gebruik in de werkplaats, met een hoge standtijd en een grote materiaalafname.

Norm:

DIN 7261 Form E

Opmerking:

Vijl zonder handvat beschikbaar onder nr. 513200.

Technische beschrijving

Lengte zonder arend	250 mm
Doorsnede	25×7 mm
Productnaamattribuut	Kap 2 (halfzoet)
Kap	2
Kaptype	Halfzoet
Vorm	E

Vormbeschrijving	half rond
Vijlvlakken	alle kanten gekapt
incl. vijlhandvat	ja
Norm	DIN 7261
Producttype	Werkplaatsvijl

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	beperkt geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	beperkt geschikt		
RVS	beperkt geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		

Accessoires

Set gekleurde clips10-delig Kleur YELLOW	519605 YELLOW
Set gekleurde clips10-delig Kleur RED	519605 RED
Ergonomisch 2K-vijlhandvat Totale lengte 120 mm	519600 120
Ergonomisch 2K-vijlhandvat Totale lengte 110 mm	519600 110
Set gekleurde clips10-delig Kleur GREEN	519605 GREEN