

Garant**12-kant dop, 1/4 inch inch-uitvoering, Sleutelwijdte: 1/4inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	630932 1/4
GTIN	4062406309619
Artikelklasse	61A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.

Binnenvierkant met boring.

Door sleutelwijdtes met nauwe toleranties en **HT-Drive**-profiel worden de boutkoppen en moeren gespaard. Dunwandig, ook voor gebruik in zeer beperkte ruimten.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Technische beschrijving

Ø uitgangzijde	9,9 mm
Lengte	24,8 mm
Sleutelwijdte	1/4 inch
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Bitsoort	12-kant dopsleutel
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchroomd
Producttype	Dop

