

Garant**12-kant dop, 1/4 inch inch-uitvoering, Sleutelwijdte: 3/8inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	630932 3/8
GTIN	4062406309657
Artikelklasse	61A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.

Binnenvierkant met boring.

Door sleutelwijdtes met nauwe toleranties en **HT-Drive**-profiel worden de boutkoppen en moeren gespaard. Dunwandig, ook voor gebruik in zeer beperkte ruimten.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Technische beschrijving

Lengte	24,8 mm
Ø uitgangzijde	14,5 mm
Sleutelwijdte	3/8 inch
Aandrijfvierkant	1/4 inch
Bitsoort	12-kant dopsleutel
Materiaal	Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak	verchromd

Producttype

Dop