

Garant**12-kant dop, 1/4 inch inch-uitvoering, Sleutelwijdte: 11/32inch****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 630932 11/32 |
| GTIN | 4062406309640 |
| Artikelklasse | 61A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.

Binnenvierkant met boring.

Door sleutelwijdtes met nauwe toleranties en **HT-Drive**-profiel worden de boutkoppen en moeren gespaard. Dunwandig, ook voor gebruik in zeer beperkte ruimten.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Technische beschrijving

| | |
|------------------|----------------------|
| Lengte | 24,8 mm |
| Sleutelwijdte | 11/32 inch |
| Ø uitgangzijde | 13 mm |
| Aandrijfvierkant | 1/4 inch |
| Bitsoort | 12-kant dopsleutel |
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal |
| Oppervlak | verchroomd |
| Producttype | Dop |

