

Garant**6-kant dop 3/8 inch inch-uitvoering, Sleutelwijdte: 11/16inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	637232 11/16
GTIN	4062406309862
Artikelklasse	61A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop.

Door sleutelwijdtes met nauwe toleranties en **HT-Drive**-profiel worden de boutkoppen en moeren gespaard. **Dunwandig**, ook voor gebruik in zeer beperkte ruimten.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchromd.

Technische beschrijving

Sleutelwijdte	11/16 inch
Lengte	27 mm
Ø uitgangzijde	23,9 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	6-kant-dopsleutel
Producttype	Dop

