

Garant**12-kant dop 3/8 inch inch-uitvoering, Sleutelwijdte: 11/16inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	637032 11/16
GTIN	4062406310004
Artikelklasse	61A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop. Binnenvierkant volgens **DIN 3120**.

Door sleutelwijdtes met nauwe toleranties en **HT-Drive**-profiel worden de boutkoppen en moeren gespaard.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Technische beschrijving

Ø uitgangzijde	23,9 mm
Sleutelwijdte	11/16 inch
Lengte	27 mm
Aandrijfvierkant	3/8 inch
Bitsoort	12-kant-dopsleutel
Producttype	Dop

