

Garant**6-kant dop, 1/2 inch inch-uitvoering, Sleutelwijdte: 1.1/16inch****Bestelgegevens**

Bestelnummer	642232 1.1/16
GTIN	4062406310240
Artikelklasse	61A

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop. Binnenvierkanten met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap.

Door **sleutelwijdtes met nauwe toleranties** worden de boutkoppen en moeren gespaard.

Dunwandig, ook voor gebruik in zeer beperkte ruimten. 6-Kant met **HT-Drive**-profiel waardoor bouten en moeren worden gespaard.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Technische beschrijving

Ø uitgangzijde	36 mm
Sleutelwijdte	1.1/16 inch
Lengte	44 mm
Aandrijfvierkant	1/2 inch
Bitsoort	6-kant dopsleutel
Producttype	Dop

