

Garant**6-kant dop, 1/2 inch inch-uitvoering, Sleutelwijdte: 1.1/8inch****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 642232 1.1/8 |
| GTIN | 4062406310257 |
| Artikelklasse | 61A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de boutkop. Binnenvierkanten met nauwe tolerantie voor een goede passing op het bedieningsgereedschap.

Door **sleutelwijdtes met nauwe toleranties** worden de boutkoppen en moeren gespaard.

Dunwandig, ook voor gebruik in zeer beperkte ruimten. 6-Kant met **HT-Drive**-profiel waardoor bouten en moeren worden gespaard.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Technische beschrijving

| | |
|------------------|-------------------|
| Sleutelwijdte | 1.1/8 inch |
| Lengte | 44 mm |
| Ø uitgangzijde | 37,7 mm |
| Aandrijfvierkant | 1/2 inch |
| Bitsoort | 6-kant dopsleutel |
| Producttype | Dop |

